



TYAS664D



IP20



### Module KNX/DALI 2, 4 Sorties, broadcast, KNX secure, easy, RGB(T)W

#### Caractéristiques techniques

##### Equipement

Serveur web Non

##### Tension

Tension de service 230 - 240 V

Tension de service par bus 21 - 32 V

Type de tension d'alimentation AC

##### Réglages

Modes de configuration supportés ETS  
easy

##### Sécurité

Indice de protection IP IP20

##### Equipement

Nombre de canaux 4

##### Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

##### Equipement

Nombre maximal d'appareils par canal 24

##### Commandes et indicateurs

Avec affichage LED Oui

##### Dimensions

Largeur 44 mm

Dimensions 22.5 x 44 mm

Profondeur 43 mm

Nombre d'unités de largeur 6

##### Raccordement

Type de connexion / prise DRA (DIN-rail adapter)

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui