




TYAS664D



IP20



KNX e/s sterownik DALI 4-kanalowy, komunikacja broadcast

Właściwości techniczne

Sprzęt

Serwer sieci W	Nie
----------------	-----

Napięcie

Napięcie robocze magistrali	21 - 32 V
Zakres napięcia pracy	230 - 240 V
Typ napięcia zasilania	AC

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	ETS easy
--------------------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Sprzęt

Liczba kanałów	4
----------------	---

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Sprzęt

Maks. liczba urządzeń na kanał	24
--------------------------------	----

Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED	Tak
--------------------	-----

Wymiary

Szerokość	44 mm
Wymiary	22.5 x 44 mm
Głębokość	43 mm
Liczba jednostek szerokości	6

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	DRA (adapter dla szyn DIN)
------------------	----------------------------

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----