



TYAS664D



IP20



KNX e/s sterownik DALI 4-kanalowy, komunikacja broadcast

Właściwości techniczne

Sprzęt

Serwer sieci W Nie

Napięcie

Napięcie robocze magistrali 21 - 32 V

Zakres napięcia pracy 230 - 240 V

Typ napięcia zasilania AC

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji ETS
easy

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Sprzęt

Liczba kanałów 4

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

Sprzęt

Maks. liczba urządzeń na kanał 24

Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED Tak

Wymiary

Szerokość 44 mm

Wymiary 22.5 x 44 mm

Głębokość 43 mm

Liczba jednostek szerokości 6

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku DRA (adapter dla szyn DIN)

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak