




TYAS664D



IP20



Dali-dimmer 4-kanaler easy-KNX

Tekniska egenskaper

Utrustning

Web server	Nej
------------	-----

Spänning

Driftspänning	230 - 240 V
Driftspänning över buss	21 - 32 V
Matarspänning	AC

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds	ETS easy
------------------------------	-------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Utrustning

Antal kanaler	4
---------------	---

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45 °C
------------------	------------

Utrustning

Max antal apparater per kanal	24
-------------------------------	----

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering	Ja
--------------------	----

Dimensioner

Bredd	44 mm
Dimensioner	22.5 x 44 mm
Djup	43 mm
Antal breddenheter	6

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	DRA (DIN-skeneadapter)
---------------------------	------------------------

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----