



TYAS664D



IP20



Dali-dimmer 4-kanaler easy-KNX

Tekniska egenskaper

Utrustning

Web server Nej

Spänning

Driftspänning 230 - 240 V

Driftspänning över buss 21 - 32 V

Matarspänning AC

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds ETS
easy

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

Utrustning

Antal kanaler 4

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45 °C

Utrustning

Max antal apparater per kanal 24

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering Ja

Dimensioner

Bredd 44 mm

Dimensioner 22.5 x 44 mm

Djup 43 mm

Antal breddenheter 6

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp DRA (DIN-skeneadapter)

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse Ja