



TYAS664D

### Технічні характеристики

#### Обладнання

Вебсервер	Ні
-----------	----

#### Напруга

Робоча напруга	230 - 240 V
----------------	-------------

Робоча напруга шини	21 - 32 V
---------------------	-----------

Тип напруги живлення	Змінний струм
----------------------	---------------

#### Налаштування

Підтримувані режими конфігурації	ETS easy
----------------------------------	-------------

#### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

#### Обладнання

Кількість каналів	4
-------------------	---

#### Умови використання

Робоча температура	-5 - 45 °C
--------------------	------------

#### Обладнання

Максимальна кількість пристроїв на канал	24
--	----

#### Елементи керування та індикатори

З LED індикацією	Так
------------------	-----

#### Розміри

Ширина	44 mm
--------	-------

Розміри	22.5 x 44 mm
---------	--------------

Глибина	43 mm
---------	-------

Кількість модулів за шириною	6
------------------------------	---

#### Під'єднання

Тип роз'єму/штекера	DRA (перехідник на DIN-рейку)
---------------------	-------------------------------

#### Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----