



XVR111C\_noir

### witty one 1x7kW 1P T2 com cabo integrado de 6,5m

#### Características técnicas

##### Potência

Potência por ponto de carregamento	7 kW
Potência de carregamento	0,1 - 7 kW

##### Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

##### Power supply

Número de fases da alimentação	1
--------------------------------	---

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal	32 A
------------------	------

##### Conectividade

Número de pontos de carregamento	1
----------------------------------	---

##### Funções

Com gestão de carga	Não
---------------------	-----

##### Equipamento

Número de tomadas domésticas	0
Com disjuntor	Não
Com saída p/ falta de corrente	Sim

##### Ligações

Tipo de conector/ficha	Tipo 2
------------------------	--------

##### Dimensões

Dimensões	370 x 250 mm
Altura	370 mm
Largura	250 mm
Profundidade	150 mm

##### Instalação / montagem

Montagem	Montagem na parede
----------	--------------------

##### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP55
Resistência ao impactos IK	IK10

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25 - 50 °C
------------------------------	-------------

##### Tensão

Tensão nominal	230 - 230 V
----------------	-------------

##### Materiais

Material	Plástico
----------	----------

##### Sustentabilidade

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----

**Imagens e esquemas**

