



FL116A

Coffret métallique, orion plus CH, porte pleine 600x600x250 mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	600 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	250 mm
Épaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	Triangle 7 mm Par clé
Résistance aux chocs IK	IK10

Équipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
--	---

Installation, montage

Montage	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier

Cache, porte

Nombre de portes	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Type de porte	Porte simple

Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui