# Fiche technique du produit
FL124AC

FL124A

**Coffret métallique, orion plus CH, porte pleine 800x600x300 mm**

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Dimensions** | |
| Hauteur | 800 mm |
| Largeur | 600 mm |
| Profondeur | 300 mm |
| Epaisseur du matériau des parois latérales | 2 mm |
| **Sécurité** | |
| Indice de protection IP | IP65 |
| Classe de protection | Classe I |
| Type de verrouillage | Triangle 7 mm<br>Par clé |
| Résistance aux chocs IK | IK10 |
| **Equipement** | |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 2 |
| **Installation, montage** | |
| Montage | Montage mural |
| Adapté à un usage extérieur | Non |
| **Matière** | |
| Couleur | Gris clair |
| Code RAL | 7035 |
| Traitement de surface | Thermolaquage |
| Matière | Acier |
| **Equipement** | |
| Nombre rangées | 5 |
| **Cache, porte** | |
| Nombre de portes | 1 |
| Nombre de serrure de la porte | 2 |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |
| Type de porte | Porte simple |
| **Courant électrique** | |
| Courant assigné nominal | 630 A |
| **Durabilité** | |
| Sans halogène | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |