



FL122A

Coffret métallique, orion plus CH, porte pleine 800x500x250 mm

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Hauteur                                    | 800 mm |
| Largeur                                    | 500 mm |
| Profondeur                                 | 250 mm |
| Epaisseur du matériau des parois latérales | 2 mm   |

#### Sécurité

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Indice de protection IP | IP65                     |
| Classe de protection    | Classe I                 |
| Type de verrouillage    | Triangle 7 mm<br>Par clé |
| Résistance aux chocs IK | IK10                     |

#### Équipement

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 2 |
|------------------------------------------|---|

#### Installation, montage

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Montage                     | Montage mural |
| Adapté à un usage extérieur | Non           |

#### Matière

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Couleur               | Gris clair    |
| Code RAL              | 7035          |
| Traitement de surface | Thermolaquage |
| Matière               | Acier         |

#### Équipement

|                |   |
|----------------|---|
| Nombre rangées | 5 |
|----------------|---|

#### Cache, porte

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Nombre de portes               | 1   |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |

#### Courant électrique

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 630 A |
|-------------------------|-------|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |