



FL107A

**Coffret métallique, orion plus CH, porte pleine 400x300x200 mm**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	400 mm
Largeur	300 mm
Profondeur	200 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	Triangle 7 mm Par clé
Résistance aux chocs IK	IK10

**Equipement**

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
--	---

**Installation, montage**

Montage	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

**Matière**

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier

**Cache, porte**

Nombre de portes	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Type de porte	Porte simple

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui