



260415 (A+C)



Prise de chargement USB A+C 230V, 2 postes, 3.0A, support ronde, anthracite

Caractéristiques techniques

Connectivité

Type de raccordement	Borne à vis
----------------------	-------------

Dimensions

Profondeur de montage	32 mm
-----------------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	34 mm
--------------------------------------	-------

Equipement

Nombre de sorties	2
-------------------	---

Accessoires

Avec fusible miniature	Non
------------------------	-----

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Matière

Couleur	Anthracite
---------	------------

Finition	Mat
----------	-----

Puissance

Puissance absorbée (veille)	0,15 W
-----------------------------	--------

Tension

Tension d'entrée	230-230 V
------------------	-----------

Tension de sortie	5-5 V
-------------------	-------

Courant électrique

Courant assigné nominal	0,20 A
-------------------------	--------

Courant de sortie	3000 mA
-------------------	---------

Textes

Connecteurs / Douilles	Avec prise USB type A + type C
------------------------	--------------------------------

Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
---------	---

Type de raccordement	Avec bornes à vis
----------------------	-------------------

Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
------------	---

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
-----------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----