



260415 (A+C)



USB A+C oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, S1930/R.classic, antr. mat

Technische karakteristieken

Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	34 mm

Uitrusting

Aantal uitgangen	2
------------------	---

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
Met miniaturzekering	Nee

Materiaal

Kleur	Antraciet
Afwerking oppervlakte	Mat

Vermogen

Energieverbruik standby	0,15 W
-------------------------	--------

Spanning

Ingangsspanning	230-230 V
Uitgangsspanning	5-5 V

Elektrische Stroom

Nominale stroom	0,20 A
Uitgangsstroom	3000 mA

Teksten

Aansluitingen	Met USB-lader type A+ type C
Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja