



260415 (A+C)



#### Cargador USB A+C,series rotativas, negro

##### Características técnicas

###### Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
--------------------------	-------------------

###### Dimensiones

Profundidad de montaje	32 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	34 mm

###### Equipo

Número de salidas	2
-------------------	---

###### Accesorios

Con microfusión	No
Tiene campo de etiquetado	No

###### Materiales

Colour	Antracita
Acabado de la superficie	Mate

###### Potencia

Consumo de potencia en espera	0,15 W
-------------------------------	--------

###### Tensión

Tensión de entrada	230-230 V
Tensión de salida	5-5 V

###### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	0,20 A
Corriente de salida	3000 mA

###### Texto

Conectores enchufable/terminales	Con toma USB tipo A + tipo C
Fusible	Protegido contra cortocircuitos y sobrecargas (protección electrónica)
Tipo de conexión	Con bornes roscados
Protección	Sin protección adicional de contactos

###### Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí