




260415 (A+C)

Tom. carreg. USB A+C 3A redonda, antrac

Características técnicas

Conetividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
------------------	----------------------

Dimensões

Profundidade da montagem	32 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	34 mm

Equipamento

Número de saídas	2
------------------	---

Acessórios

Com fusível em miniatura	Não
Tem campo de etiquetagem	Não

Materiais

Cor	Antracite
Acabamento	Mate

Potência

Potência absorvida em standby	0,15 W
-------------------------------	--------

Tensão

Tensão de entrada	230-230 V
Tensão de saída	5-5 V

Corrente elétrica

Corrente nominal	0,20 A
Corrente de saída	3000 mA

Texto

Conectores e terminais	Com tomada USB tipo A + tipo C
Fusível	À prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (fusível eletrónico)
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
Proteção	Sem proteção de contacto aprimorada

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim