



260415 (A+C)



Insats USB A + C ladduttag 3 A rund Svart serie 1930

Tekniska egenskaper

Anslutning

Anslutningstyp	Skruvterminal
----------------	---------------

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	32 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	34 mm

Utrustning

Antal utgångar	2
----------------	---

Tillbehör

Har märksfält	Nej
Med finsäkring	Nej

Material

Färg	Antracit
Ytbehandling	Matt

Ström

Strömförbrukning (standby)	0,15 W
----------------------------	--------

Spänning

Ingångsspänning	230-230 V
Utspanning	5-5 V

Elektrisk ström

Märkström	0,20 A
Utgångsström	3000 mA

Text

Anslutningar/uttag	Med USB-uttag typ A + typ C
Säkring	Kortslutnings- och överlastskydd (elektronisk säkring)
Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
Avsäkring	Utan petskydd

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja