



260419 (A+C)



Prise de chargement USB A+C 230V, 2p., 3.0A, support ronde, blanc polaire

#### Caractéristiques techniques

##### Connectivité

Type de raccordement	Borne à vis
----------------------	-------------

##### Dimensions

Profondeur de montage	32 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	34 mm

##### Équipement

Nombre de sorties	2
-------------------	---

##### Accessoires

Avec fusible miniature	Non
Comporte un champ d'étiquetage	Non

##### Matière

Couleur	Blanc polaire
Finition	Mat

##### Puissance

Puissance absorbée (veille)	0,15 W
-----------------------------	--------

##### Tension

Tension d'entrée	230-230 V
Tension de sortie	5-5 V

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	0,20 A
Courant de sortie	3000 mA

##### Textes

Connecteurs / Douilles	Avec prise USB type A + type C
Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Type de raccordement	Avec bornes à vis
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels

##### Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui