



260419 (A+C)



Prise de chargement USB A+C 230V, 2p., 3.0A, support ronde, blanc polaire

Caractéristiques techniques

Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
----------------------------	-------------

Dimensions

Profondeur de montage	32 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	34 mm

Équipement

Nombre de sorties	2
-------------------	---

Accessoires

Avec fusible miniature	No
Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No

Matières

Couleur	Blanc polaire
Finition de la surface	Mat

Puissance

Puissance absorbée (veille)	0,15 W
-----------------------------	--------

Tension

Tension d'entrée	230-230 V
Tension de sortie	5-5 V

Courant électrique

Courant assigné nominal	0,20 A
Courant de sortie	3000 mA

Textes

Connecteurs / Douilles	Avec prise USB type A + type C
Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Type de raccordement	Avec bornes à vis
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui