



260419 (A+C)



**USB A+C flush-mounted 230 V, 3 A**

**Características técnicas**

**Conectividad**

Tipo de conexión	Borne de tornillo
------------------	-------------------

**Dimensiones**

Profundidad del montaje	32 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	34 mm

**Equipo**

Número de salidas	2
-------------------	---

**Accesorios**

Con fusibles modulares	No
Tiene espacio de etiquetado	No

**Materiales**

Colour	Blanco polar
Acabado de la superficie	Mate

**Potencia**

Consumo de potencia en espera	0,15 W
-------------------------------	--------

**Tensión**

Tensión de entrada	230-230 V
Tensión de salida	5-5 V

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	0,20 A
Corriente de salida	3000 mA

**Texto**

Jacks de conexión	Con toma USB tipo A + tipo C
Fusible	Protegido contra cortocircuitos y sobrecargas (protección electrónica)
Tipo de conexión	Con bornes roscados
Protección	Sin protección adicional de contactos

**Sostenibilidad**

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí