



260419 (A+C)



Mechanizm gniazda USB A+C ładowania do serii obrotowych, 3.0 A 230 V, biały, mat

Właściwości techniczne

Łączność

Typ połączenia	Zacisk śrubowy
----------------	----------------

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	32 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	34 mm

Sprzęt

Liczba wyjść	2
--------------	---

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym	Nie

Materiały

Kolor	Biały
Wykończenie powierzchni	Mat

Moc

Zużycie energii w trybie oczekiwania	0,15 W
--------------------------------------	--------

Napięcie

Zakres napięcia wejściowego	230-230 V
Napięcie wyjściowe	5-5 V

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	0,20 A
Prąd wyjściowy	3000 mA

Dodatkowe informacje

Złącza	Z gniazdem USB typu A + typ C
Bezpiecznik	Zabezpieczenie przed zwarcie i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Ochrona	Bez zwiększonej ochrony styków

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak