



260419 (A+C)



**Tom. carreg. USB A+C 3A redonda, branco**

**Características técnicas**

**Conetividade**

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
------------------	----------------------

**Dimensões**

Profundidade da montagem	32 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	34 mm

**Equipamento**

Número de saídas	2
------------------	---

**Acessórios**

Com fusível em miniatura	Não
Tem campo de etiquetagem	Não

**Materiais**

Cor	Branco
Acabamento	Mate

**Potência**

Potência absorvida em standby	0,15 W
-------------------------------	--------

**Tensão**

Tensão de entrada	230-230 V
Tensão de saída	5-5 V

**Corrente elétrica**

Corrente nominal	0,20 A
Corrente de saída	3000 mA

**Texto**

Conectores e terminais	Com tomada USB tipo A + tipo C
Fusível	À prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (fusível eletrónico)
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
Proteção	Sem proteção de contacto aprimorada

**Sustentabilidade**

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim