



260419 (A+C)

Tom. carreg. USB A+C 3A redonda, branco

Características técnicas

Conetividade

| | |
|------------------|----------------------|
| Tipo de ligações | Terminal de parafuso |
|------------------|----------------------|

Dimensões

| | |
|--|-------|
| Profundidade da montagem | 32 mm |
| Profundidade de montagem das caixas de encastrar | 34 mm |

Equipamento

| | |
|------------------|---|
| Número de saídas | 2 |
|------------------|---|

Acessórios

| | |
|--------------------------|-----|
| Com fusível em miniatura | Não |
| Tem campo de etiquetagem | Não |

Materiais

| | |
|------------|--------|
| Cor | Branco |
| Acabamento | Mate |

Potência

| | |
|-------------------------------|--------|
| Potência absorvida em standby | 0,15 W |
|-------------------------------|--------|

Tensão

| | |
|-------------------|-----------|
| Tensão de entrada | 230-230 V |
| Tensão de saída | 5-5 V |

Corrente elétrica

| | |
|-------------------|---------|
| Corrente nominal | 0,20 A |
| Corrente de saída | 3000 mA |

Texto

| | |
|------------------------|--|
| Conectores e terminais | Com tomada USB tipo A + tipo C |
| Fusível | À prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (fusível eletrónico) |
| Tipo de ligação | Com terminais de parafuso |
| Proteção | Sem proteção de contacto aprimorada |

Sustentabilidade

| | |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs | Sim |