



260419 (A+C)



## Insats USB A + C ladduttag 3 A rund Vit serie 1930

### Tekniska egenskaper

#### Anslutning

|                |               |
|----------------|---------------|
| Anslutningstyp | Skruvterminal |
|----------------|---------------|

#### Dimensioner

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Inbyggnadsdjup                | 32 mm |
| Inbyggnadsdjup infällda lådor | 34 mm |

#### Utrustning

|                |   |
|----------------|---|
| Antal utgångar | 2 |
|----------------|---|

#### Tillbehör

|                |     |
|----------------|-----|
| Har märksfält  | Nej |
| Med finsäkring | Nej |

#### Material

|              |      |
|--------------|------|
| Färg         | Vit  |
| Ytbehandling | Matt |

#### Ström

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Strömförbrukning (standby) | 0,15 W |
|----------------------------|--------|

#### Spänning

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ingångsspänning | 230-230 V |
| Utspanning      | 5-5 V     |

#### Elektrisk ström

|              |         |
|--------------|---------|
| Märkström    | 0,20 A  |
| Utgångsström | 3000 mA |

#### Text

|                    |                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Anslutningar/uttag | Med USB-uttag typ A + typ C                            |
| Säkring            | Kortslutnings- och överlastskydd (elektronisk säkring) |
| Anslutningstyp     | Med skruvanslutningar                                  |
| Avsäkring          | Utan petskydd                                          |

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |