



47843515



**Presa SCHUKO doppia orizz. + coperch da muro Serie W.1 grigio ocean bound**

**Caratteristiche tecniche**

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale 250 V

**Corrente**

Corrente nominale 16 A

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -15 - 30 °C

**Frequenza**

Frequenza 50 - 60 Hz

**Materiali**

Colore Grigio

Codice RAL 7011

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 28,1 %

**Serie**

Altezza 76 mm

Larghezza 147 mm

Profondità 63 mm

Profondità delle scatole da incasso 0 mm

**Connessione**

Sezione del cavo 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a parete

**Connettività**

Tipo di connessione Raccordo a innesto

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Montaggio a uncino

**Equipaggiamento**

Tipo di connettore/spina presa Schuko P30 / Universale

Insero centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera Sì

Con spinotto di protezione rotondo No

Con lampada di segnalazione No

Con serratura No

**Accessori**

Con campo per l'etichetta No

**Porta / coperchio**

Tipo di coperchio Coperchio a cerniera con chiusura automatica, arrestabile in posizione finale

**Numero di moduli**

Numero di moduli 2

**Protezione**

Con protezione dal contatto incrementata No

Resistenza agli urti IK IK05

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP55

---

**Funzioni**

Con illuminazione di orientamento	No
Con illuminazione funzionale	No

**Identificazione**

Con stampa	No
------------	----

**Testo**

Custodia	Scatola completa
Cablaggio	Inserti con cablaggio passante
Protezione	Senza protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetto a molla
Morsetto	Con morsetto di giunzione a 2 conduttori Wago per il cablaggio Con 2 punti a scatto per morsetti di giunzione a 2 conduttori Wago nel pavimento dell'edificio

**Sostenibilità**

Senza alogeni	Sì
Conformità ROHS	Sì