



31763505

Wisselschak. contr.verlicht (rood) met behuizing, berker W.1 ECO grijs

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 A

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Spanning

Nominale spanning 250 V

Materiaal

Kleur Grijs

RAL-code 7011

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Gelakt

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 32,7 %

Identificatie

Samenstelling Basiselement met complete behuizing

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

Afmetingen

Afmetingen 76 x 76 mm

Inbouwdiepte 0 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 0 mm

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 10 A

Teksten

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Aansluitwijze Met N-klem
Met steekklemmen

Verlichting Met rode led-lamp 230 V
Voor controleschakeling

Drukknop Nee

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja