



31763505

#### Technické vlastnosti

##### Elektrický proud

Spínací proud 10 A

##### Instalace, montáž

Montáž Montáž na omítku

##### Napětí

Jmenovité napětí 250 V

##### Materiál

Barva Šedá

Kód RAL 7011

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Lakované

Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu) 32,7 %

##### Identifikace

Montážní uspořádání Základní prvek s kompletním pouzdem

##### Konektivita

Druh montáže Upevnění šrouby

##### Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 1

##### Rozměry

Rozměry 76 x 76 mm

Vestavná hloubka 0 mm

Vestavné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 0 mm

##### Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP55

##### Architektura

Řídicí/ovládací prvek Jednonásobná klapka

##### Elektrický proud

Jmenovitý proud 10 A

##### Texty

Způsob montáže Pro přišroubování

Typ připojení S N-svorkou  
S bezšroubovými svorkami

Osvětlení S červenou jednotkou LED 230 V  
Pro kontrolní obvod

Způsob zapojení Přepínač

##### Udržitelnost

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano