



6130763515

W.1 Moduł łącznika uniwersalnego, IP55, szary

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd załączania 10 A

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy
Montaż powierzchniowy

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Materiały

Kolor Szary

Kod RAL 7011

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Lakierowany

Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku) 24,1 %

Identyfikacja

Konfiguracja elementów Element podstawowy

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Z mocowaniem pazurowym Nie

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 1

Wymiary

Wymiary 70 x 70 mm

Zakres głębokości wbudowania 12 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP55

Odporność na uderzenie IK IK05

Architektura

Element sterujący/obsługowy Klawisz pojedynczy

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 10 A

Dodatkowe informacje

Montaż Do mocowania śrubowego

Typ połączenia Z zaciskami wtykowymi

Oświetlenie Bez podświetlenia (nie może być podświetlony)

Rodzaj łącznika Zmienny

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak