



6130763515

**Wisselschak. berker W.1 ECO, grijs**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Schakelstroom 10 A

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage  
Oppervlaktemontage

**Spanning**

Nominale spanning 250 V

**Materiaal**

Kleur Grijs

RAL-code 7011

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Gelakt

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 24,1 %

**Identificatie**

Samenstelling Basiselement

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Schroefbevestiging

**Bediening en signalering**

Aantal toetsen 1

**Afmetingen**

Afmetingen 70 x 70 mm

Inbouwdiepte 12 mm

**Veiligheid**

Slagvastheid IK IK05

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 10 A

**Teksten**

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Aansluitwijze Met steekklemmen

Verlichting Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)

Drukknop Nee

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja