



6130763515

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud 10 A

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž
Montáž na omítku

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Materiál

Barva Šedá

Kód RAL 7011

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Lakované

Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu) 24,1 %

Identifikace

Montážní uspořádání Základní prvek

Konektivita

Druh montáže Upevnění šrouby

Upevnění pomocí třmenů Ne

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 1

Rozměry

Rozměry 70 x 70 mm

Vestavěná hloubka 12 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP55

Mechanická odolnost IK IK05

Architektura

Řídící/ovládací prvek Jednónásobná klapka

Elektrický proud

Jmenovitý proud 10 A

Texty

Způsob montáže Pro přišroubování

Typ připojení S bezšroubovými svorkami

Osvětlení Bez osvětlení (nelze osvětlit)

Způsob zapojení Přepínač

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano