



6130763515

Tryckknappsinsats Trapp (återfjädrande strömställare), infälld W.1 IP55, Grå OBP

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Omkopplingsström 10 A

Installation, montering

Montering Infälld montering
Utanpåliggande montering

Spänning

Märkspänning 250 V

Material

Färg Grå

RAL-kod 7011

Ytbehandling Matt

Material Termoplast

Behandling Lackad

Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten) 24,1 %

Identifiering

Sammansättning Grundelement

Anslutning

Typ av montering Skruvmontering

Med klor Nej

Kontroller och indikatorer

Antal knappar 1

Dimensioner

Dimensioner 70 x 70 mm

Inbyggnadsdjup 12 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP55

Slagtålighet IK IK05

Arkitektur

Styr/manöverelement Enkel vippa

Elektrisk ström

Märkström 10 A

Text

Utförande För skruvfästning

Anslutningstyp Med snabbanslutning

Belysning Utan belysning (kan inte tändas)

Brytare läge Omkoppling

Hållbarhet

Halogenfri Ja

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja