



6130763515

Tryckknappsinsats Trapp (återfjädrande strömställare), infälld W.1 IP55, Grå OBP

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Omkopplingsström	10 A
------------------	------

Installation, montering

Montering	Infälld montering Utanpåliggande montering
-----------	---

Spänning

Märkspänning	250 V
--------------	-------

Material

Färg	Grå
RAL-kod	7011
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Lackad
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)	24,1 %

Identifiering

Sammansättning	Grundelement
----------------	--------------

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
Med klor	Nej

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	1
---------------	---

Dimensioner

Dimensioner	70 x 70 mm
Inbyggnadsdjup	12 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
Slagtålighet IK	IK05

Arkitektur

Styr/manöverelement	Enkel vippa
---------------------	-------------

Elektrisk ström

Märkström	10 A
-----------	------

Text

Utförande	För skruvfästning
Anslutningstyp	Med snabbanslutning
Belysning	Utan belysning (kan inte tändas)
Brytare läge	Omkoppling

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja