



6130763515

Технічні характеристики

Електричний струм

Комутаційний струм 10 A

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка
Поверхневий монтаж

Напруга

Номінальна напруга 250 V

Матеріали

Colour Сірий

Код RAL 7011

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Термопластик

Обробка Покриті лаком

Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику) 24,1 %

Ідентифікація

Схема монтажу Базовий елемент

Підключення

Тип монтажу Монтаж гвинтами

Зі штирьовим кріпленням Ні

Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок 1

Розміри

Розміри 70 x 70 mm

Вбудована глибина 12 mm

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP55

Ударостійкість IK IK05

Архітектура

Елемент керування/функціонування Одиночний клавішний перемикач

Електричний струм

Номінальний струм 10 A

Тексти

Режим встановлення Для гвинтового кріплення

Тип з'єднання Зі вставними клемми

Освітлення Без освітлення (не може бути освітлений)

Тип перемикання Перемикання

Sustainability

Без галогену Так

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так