



6130763515

Технічні характеристики

Електричний струм

Комутаційний струм	10 A
--------------------	------

Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

Матеріали

Код RAL	7011
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)	24,1 %

Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок	1
------------------	---

Розміри

Розміри	70 x 70 mm
Вбудована глибина	12 mm

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP55
Ударостійкість IK	IK05

Електричний струм

Номінальний струм	10 A
-------------------	------

Sustainability

Без галогену	Yes
Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes