



13293505

Cornice doppia x montaggio da incasso orizzontale Berker W.1 grigio ocean bound

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli

| | |
|------------------|---|
| Numero di bande | 2 |
| Numero di moduli | 2 |

Materiali

| | |
|---|-------------------------|
| Colore | Grigio chiaro |
| Codice RAL | 7035 |
| finitura superficiale | Opaco |
| Materiale | Materiale termoplastico |
| Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) | 13,5 % |
| Trattamento | Non trattato |

Serie

| | |
|------------|--------|
| Altezza | 154 mm |
| Larghezza | 83 mm |
| Profondità | 38 mm |

Acessori

| | |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | No |
|---------------------------|----|

Installazione, montaggio

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Posizione di montaggio/collegamento | Orizzontale |
|-------------------------------------|-------------|

Protezione

| | |
|---|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
| Resistenza agli urti IK | IK05 |

Condizioni d'uso

| | |
|-------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -15 - 30 °C |
|-------------------------|-------------|

Testo

| | |
|-------------------|---|
| Tipo di montaggio | Con fissaggio a morsetto/vite Con adattatore di montaggio e guarnizione Per montaggio a incasso e in parete cava Per installazione verticale |
|-------------------|---|

Sostenibilità

| | |
|------------------------------|----|
| Senza alogeni | Si |
| Conformità REACH - SVHC free | Si |
| Conformità ROHS | Si |