



13293505

Cornice doppia x montaggio da incasso orizzontale Berker W1 grigio ocean bound

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli

Numero di bande	2
Numero di moduli	2

Materiali

Colore	Grigio chiaro
Codice RAL	7035
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	13,5 %
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	154 mm
Larghezza	83 mm
Profondità	38 mm
Numero di unità orizzontali	2
Numero di unità verticali	1

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Testo

Tipo di montaggio	Con fissaggio a morsetto/vite Con adattatore di montaggio e guarnizione Per montaggio a incasso e in parete cava Per installazione verticale
-------------------	---

Sostenibilità

Senza alogenri	Si
Conformità REACh - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si