




13293505

Technické vlastnosti

Kapacita

Počet skupin spínačů	2
Počet modulů	2

Materiál

Barva	Světle šedá
Kód RAL	7035
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Termoplast
Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu)	13,5 %
Povrch	Neošetřený

Rozměry

Výška	154 mm
Šířka	83 mm
Hloubka	38 mm

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Instalace, montáž

Montážní/připojovací poloha	Horizontální
-----------------------------	--------------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
Mechanická odolnost IK	IK05

Podmínky použití

Provozní teplota	-15 - 30 °C
------------------	-------------

Texty

Způsob montáže	S upevněním sponami/šrouby S montážním adaptérem a těsněním Pro montáž pod omítku a do dutých příček Pro svislou montáž
----------------	---

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACH-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano