



13293505

**Технічні характеристики**

**Ємність**

Кількість секцій	2
Кількість модулів	2

**Матеріали**

Colour	Світло-сірий
Код RAL	7035
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Термопластик
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)	13,5 %
Обробка	Необроблений

**Розміри**

Висота	154 mm
Ширина	83 mm
Глибина	38 mm

**Акcesуари**

Має поле для маркування	Ні
-------------------------	----

**Установлення, монтаж**

Положення для монтажу/підключення	Горизонтальна
-----------------------------------	---------------

**Безпека**

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
Ударостійкість IK	IK05

**Умови використання**

Робоча температура	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

**Тексти**

Режим встановлення	Із затискним/гвинтовим кріпленням З монтажним адаптером та ущільненням Для внутрішнього монтажу та монтажу в порожній стіні Для вертикального монтажу
--------------------	--

**Sustainability**

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так