



47753525



WCD 2-v hor. (#4) met behuizing, berker W.1 ECO, grijs

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 250 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -15 - 30 °C

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Kleur Grijs

RAL-code 7011

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 27,3 %

Afmetingen

Hoogte 76 mm

Breedte 147 mm

Diepte 63 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 0 mm

Aansluiting

Leidingdoorsnede 1,0 - 2,5 mm²

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Steekaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging
Klemmontage

Samenstelling

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Ja

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Deksel, deur

Type deksel Zelfsluitende scharnierende afdekking, kan in
eindstand worden vastgezet

Capaciteit

Aantal modules 2

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

Slagvastheid IK IK05

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP55

Functies

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

Identificatie

Met opdruk	Nee
------------	-----

Teksten

Deur	Complete behuizing
Bedrading	Componenten bedraad
Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Klem	Met 2-draads Wago-verbindingklem voor bedrading Met 2 bevestigingslocaties voor 2-draads Wago-verbindingklemmen in de bodem van de behuizing

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja