



50753515



**W.1 Łącznik świecznikowy przyc., osobne zaciski wejśc., kompletny, IP55, szary**

**Właściwości techniczne**

**Prąd elektryczny**

Chwilowy prąd kontaktowy 10 A

**Napięcie**

Napięcie znamionowe 250 V

**Materiały**

Kolor Szary

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

Przezroczysty Nie

Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku) 31,2 %

**Wymiary**

Wysokość 55,90 mm

Szerokość 55,90 mm

Głębokość 32,30 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 0 mm

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu Montaż powierzchniowy

**Elementy sterujące i wskaźniki**

Typ przycisku Przycisk seryjny

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP55

Odporność na uderzenie IK IK05

**Akcesoria**

Posiada pole opisowe Nie

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy -25 - 35 °C

**Dodatkowe informacje**

Nadruk Bez nadruku

Montaż Do mocowania śrubowego

Uszczelka Z pełną uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu i dopasowanie do tynku

Zacisk Ze złączką przyłączeniową Wago 2-biegunową do podłączenia  
Z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy

Typ połączenia Z zaciskami wtykowymi

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH - bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak