



50753515



W.1 Łącznik świecznikowy przyc., osobne zaciski wejśc., kompletny, IP55, szary

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Chwilowy prąd kontaktowy 10 A

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Materiały

Kolor Szary

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

Przezroczysty Nie

Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku) 31,2 %

Wymiary

Wysokość 55,90 mm

Szerokość 55,90 mm

Głębokość 32,30 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 0 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż powierzchniowy

Elementy sterujące i wskaźniki

Typ przycisku Przycisk seryjny

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP55

Odporność na uderzenie IK IK05

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -25 - 35 °C

Dodatkowe informacje

Nadruk Bez nadruku

Montaż Do mocowania śrubowego

Uszczelka Z pełną uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu i dopasowanie do tynku

Zacisk Ze złączką przyłączeniową Wago 2-biegunową do podłączenia
Z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy

Typ połączenia Z zaciskami wtykowymi

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak