



50753515



Taster, serijski, 2NO, sa odvojenim ulaznim klemama, NŽ, W.1, siva

Tehničke karakteristike

Električna struja

Trenutačna kontaktna struja 10 A

Napon

Nazivni napon 250 V

Materijali

Boja Siva

Obrada površine Mat

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

Transparentno Ne

Sadrži reciklirani materijal (% ukupne težine plastike) 31,2 %

Dimenzije

Visina 55,90 mm

Širina 55,90 mm

Dubina 32,30 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 0 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na Nadgradna/NŽ

Kontrole i indikatori

Vrsta tastera Serijski taster

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP55

Otpornost na udarce IK IK05

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -25 - 35 °C

Tekst

Otisak Bez otiska/natpisa

Način instalacije Za pričvršćivanje vijcima

Plombiranje Sa punim plombiranjem na stražnjoj strani kućišta za ulaz kablova i podešavanje površine na stražnjoj strani

Klema Sa WAGO spojnicom za 2-žičnu priključnu klemu za ožičenje
Sa dva mjesta za pričvršćivanje za WAGO 2-žične priključke u podu kućišta

Vrsta veze Sa ubodnim stezaljkama

Održivost

Bez halogena Da

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da