



50753515



### Technické vlastnosti

#### Elektrický proud

Dotykový proud 10 A

#### Napětí

Jmenovité napětí 250 V

#### Materiál

Barva Šedá

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

Průhledné Ne

Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu) 31,2 %

#### Rozměry

Výška 55,90 mm

Šířka 55,90 mm

Hloubka 32,30 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 0 mm

#### Instalace, montáž

Montáž Montáž na omítku

#### Ovládací prvky a indikátory

Typ tlačítka Sériové tlačítko

#### Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP55

Mechanická odolnost IK IK05

#### Příslušenství

Popisové pole Ne

#### Podmínky použití

Provozní teplota -25 - 35 °C

#### Texty

Potisk Bez potisku

Způsob montáže Pro přišroubování

Těsnění S celoplošným těsněním na zadní straně krytu pro zavedení vedení zezadu a vyrovnání s omítkou

Svorka S dvou vodičovou připojovací svorkovnicí Wago pro zapojení Se dvěma místy pro zacvaknutí dvou vodičových připojovacích svorek Wago v podlahovém pouzdře

Typ připojení S bezšroubovými svorkami

#### Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano