



50753515



Tryckknapp (återfjädrande strömställare) Kron utanpåliggande, W.1, IP55, Grå OBP

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Monmentan kontaktström 10 A

Spänning

Märkspänning 250 V

Material

Färg Grå

Ytbehandling Matt

Material Termoplast

Behandling Obehandlad

Transparent Nej

Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten) 31,2 %

Dimensioner

Höjd 55,90 mm

Bredd 55,90 mm

Djup 32,30 mm

Inbyggnadsdjup infällda lådor 0 mm

Installation, montering

Montering Utanpåliggande montering

Kontroller och indikatorer

Antal tryckknappar Serietryckknapp

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP55

Slagtålighet IK IK05

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -25 - 35 °C

Tillbehör

Har märksfält Nej

Text

Präglad Utan symbol

Utförande För skruvfästning

Försegling Med heltäckande tätning på baksidan av kåpan för kabelgenomföring och ytjustering på baksidan

Anslutning Med Wago klämkopplingsplint för 2 ledningar för ledningsdragning
Med två klämplatser för Wago kopplingsplintar för 2 ledningar i kåpans golv

Anslutningstyp Med snabbanslutning

Hållbarhet

Halogenfri Ja

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja