



50753515



Технічні характеристики

Електричний струм

Миттєвий струм 10 A

Напруга

Номінальна напруга 250 V

Матеріали

Colour Сірий

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Термопластик

Обробка Необроблений

Прозорий Ні

Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику) 31,2 %

Розміри

Висота 55,90 mm

Ширина 55,90 mm

Глибина 32,30 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 0 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на Поверхневий монтаж

Елементи керування та індикатори

Тип кнопки Послідовна кнопка

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP55

Ударостійкість IK IK05

Акcesуари

Має поле для маркування Ні

Умови використання

Робоча температура -25 - 35 °C

Тексти

Відбиток Без надруку

Режим встановлення Для гвинтового кріплення

Пломбування З ущільненням на задній стороні корпусу для введення кабелю та регулювання поверхні на задній стороні

Клема Із затискним 2-провідним з'єднувальним затискачем Wago для електропроводки
З двома місцями для встановлення клем Wago 2-провідного підключення в днищі корпусу

Тип з'єднання Зі вставними клемами

Sustainability

Без галогену Так

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так