



50753515



Технічні характеристики

Електричний струм

Миттєвий струм	10 A
----------------	------

Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

Матеріали

Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)	31,2 %
---	--------

Розміри

Висота	55,90 mm
Ширина	55,90 mm
Глибина	32,30 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	0 mm

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP55
Ударостійкість IK	IK05

Умови використання

Робоча температура	-25 - 35 °C
--------------------	-------------

Sustainability

Без галогену	Yes
Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes