



50453525



Technické vlastnosti

Elektrický proud

Dotykový proud	10 A
----------------	------

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

Architektura

Řídicí/ovládací prvek	Jednonásobná klapka
Počet pólů	1

Materiál

Barva	Šedá
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Termoplast
Povrch	Neošetřený
Průhledné	Ne
Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu)	31,8 %

Rozměry

Výška	76 mm
-------	-------

Instalace, montáž

Montáž	Montáž na omítku
--------	------------------

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek	1
Typ tlačítka	Jednoduché tlačítko
Se signálním kontaktem zpětné vazby	Ne

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP55
Mechanická odolnost IK	IK05

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 35 °C
------------------	-------------

Texty

Potisk	Bez potisku
Způsob montáže	Pro přišroubování
Těsnění	S celoplošným těsněním na zadní straně krytu pro zavedení vedení zezadu a vyrovnání s omítkou
Svorka	S dvouvodičovou přípojemnicí svorkovnicí Wago pro zapojení Se dvěma místy pro zacvaknutí dvouvodičových přípojemnic svorek Wago v podlahovém pouzdře
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACH-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano