



30753525



**Jal.-serieschak. met behuizing, berker W.1 ECO, grijs**

**Technische eigenschappen**

**Materiaal**

Kleur	Grijs
RAL-code	7011

**Bediening en signalering**

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukker	Schakelaar 1-polig
-----------------------------------	--------------------

**Materiaal**

Afwerking oppervlakte	Mat
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	31,3 %
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

**Spanning**

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

**Stroom / temperatuur**

Schakelstroom	10 A
Schakelstroom	10 A

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
--	------

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-25 - 35 °C
---------------------	-------------

**Teksten**

Schakelmodus	Met mechanische en elektrische vergrendeling om inschakelen van beide zijden te voorkomen
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Montagewijze	Voor schroefbevestiging
Klem	Met 2-draads Wago-verbindingklem voor bedrading Met 2 bevestigingslocaties voor 2-draads Wago-verbindingklemmen in de bodem van de behuizing

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja