



47703525



## WCD 2-v vert. met behuizing, berker W.1 ECO, grijs

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

#### Spanning

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 250 V       |
| Nominale spanning | 250 - 250 V |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -15 - 30 °C |
|---------------------|-------------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Materiaal

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Kleur                                                     | Grijs       |
| RAL-code                                                  | 7011        |
| Afwerking oppervlakte                                     | Mat         |
| Materiaal                                                 | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling                                   | Onbehandeld |
| Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) | 27,7 %      |

#### Afmetingen

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Hoogte                   | 147 mm |
| Diepte                   | 65 mm  |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 0 mm   |

#### Aansluiting

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Leidingdoorsnede | 1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
|------------------|---------------------------|

#### Installatie, montage

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Gemonteerd op | Oppervlaktemontage |
|---------------|--------------------|

#### Aansluitmogelijkheden

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Steekaansluiting   |
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |
|               | Klemmontage        |

#### Samenstelling

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Type steker contactdoos | Schuko |
| Stekerstand gedraaid    | Nee    |
| Met klapdeksel          | Ja     |
| Met ronde aardingspen   | Nee    |
| Met signaallamp         | Nee    |
| Met slot                | Nee    |

#### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

#### Deksel, deur

|             |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Type deksel | Zelfsluitende scharnierende afdekking, kan in eindstand worden vastgezet |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 2 |
|----------------|---|

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging           | Nee  |
| Slagvastheid IK                            | IK05 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP55 |

---

**Funcities**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Met oriëntatieverlichting | Nee |
| Met functieverlichting    | Nee |

**Teksten**

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Opdruk        | Zonder opdruk                       |
| Deur          | Complete behuizing                  |
| Bedrading     | Componenten bedraad                 |
| Beveiliging   | Zonder verhoogde aanraakbeveiliging |
| Aansluitwijze | Met steekklemmen                    |

**Duurzaamheid**

|              |    |
|--------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |