



30753505

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud 10 A

Instalace, montáž

Montáž Montáž na omítku

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Materiál

Barva Šedá

Kód RAL 7011

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu) 31,3 %

Identifikace

Montážní uspořádání Základní prvek s kompletním pouzdrem

Konektivita

Druh montáže Upevnění šrouby

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 2

Rozměry

Rozměry 76 x 76 mm

Vestavěná hloubka 0 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 0 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP55

Architektura

Řídicí/ovládací prvek Dvojnásobná klapka

Elektrický proud

Jmenovitý proud 10 A

Texty

Způsob montáže Pro přišroubování

Typ připojení S bezšroubovými svorkami

Způsob zapojení Sériový

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACH-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano