



30753505

Технічні характеристики

Електричний струм

Комутаційний струм 10 A

Установлення, монтаж

Монтаж на Поверхневий монтаж

Напруга

Номінальна напруга 250 V

Матеріали

Colour Сірий

Код RAL 7011

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Термопластик

Обробка Необроблений

Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику) 31,3 %

Ідентифікація

Схема монтажу Базовий елемент із повним корпусом

Підключення

Тип монтажу Монтаж гвинтами

Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок 2

Розміри

Розміри 76 x 76 mm

Вбудована глибина 0 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 0 mm

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP55

Архітектура

Елемент керування/функціонування Подвійний кулісний перемикач

Електричний струм

Номінальний струм 10 A

Тексти

Режим встановлення Для гвинтового кріплення

Тип з'єднання Зі вставними клемами

Тип перемикання Серія

Sustainability

Без галогену Так

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так